


INSTRUKCJA OBSŁUGI

STOJAK LAKIERNICZY SLR1

Sherman



1. UWAGI OGÓLNE

Ze względu na ciągły rozwój techniczny urządzenia, pewne jego funkcje mogą ulegać modyfikacji i ich działanie może różnić się szczegółami od opisów w instrukcji. Nie jest to błędem urządzenia, lecz wynikiem postępu i ciągłych prac modyfikacyjnych urządzenia.

2. BEZPIECZEŃSTWO

1. Nie przekraczać nośności stojaka (90kg).
2. Nie używać stojaka, jeżeli jakikolwiek z jego elementów jest uszkodzony.
3. Nie wspinać się na stojak.
4. Nie dopuszczać do posługiwania się stojakiem przez dzieci lub osoby postronne.
5. Nie używać stojaka w pobliżu źródeł energii elektrycznej.
6. Regularnie usuwać lakier ze stojaka, zwłaszcza z części ruchomych i regulowanych, aby zapewnić dobrą przyczepność i długą żywotność.
7. Zwracać uwagę na osoby znajdujące się w pobliżu stojaka, a także mieć świadomość, że własne działania mogą mieć bezpośredni, niebezpieczny wpływ na osoby znajdujące w pobliżu.

8. Nie używać stojaka pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych podobnie działających środków.
9. Używać stojaka wyłącznie w czystym i uporządkowanym otoczeniu. Upewnić się, że stojak znajduje się na stabilnym, równym podłożu.
10. Przed użyciem stojaka upewnić się, że podłoże nie jest mokre ani śliskie. Stosować obuwie antypoślizgowe.
11. Podczas pracy stosować środki ochrony osobistej oraz właściwe ubranie ochronne.
12. Niektóre elementy stojaka posiadają ostre krawędzie, dlatego zaleca się stosować okulary ochronne.
13. Przechowywać stojak w miejscu suchym i bezpiecznym.
14. Nie stosować luźnej odzieży ani luźnych elementów np. biżuterii.

3. DANE TECHNICZNE

Nośność: 90 kg

Długość ramion: 770mm


Wysokość (regulowana): 500-1450mm

Szerokość (regulowana): 400-2000mm

Długość: 550mm

Waga: 11,5 kg

4. SPECYFIKACJA KOMPLETU



Nr	Nazwa	
1	Ramię regulowane	2
2	Regulowany uchwyt ramienia	2
3	Poprzeczka ramy	2
4	Wspornik	4
5	Łańcuch z hakiem	1
6	Hak	1
7	Plastikowa zaślepka $\varnothing$ 38	8
8	Śruba M8x50	8
9	Śruba M8x75	1
10	Podkładka $\varnothing$ 8	24
11	Nakrętka M8	11
12	Duża podkładka M8	1
13	Pokrętło	4
14	Plastikowa zaślepka $\varnothing$ 19	4
15	Śruba M8x20	2

TECWELD Piotr Polak

41-909 Bytom ul. Krzyżowa 1G

Tel. +48 32 281-22-18

e-mail: info@tecweld.pl

www.tecweld.pl